

Garant**eco-Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts, lang, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319071 30
GTIN	4045197584311
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 28 mm

Technische Beschreibung

h_6	28 mm
h_1	20 mm
l_1	22 mm
l_2	40 mm
h_5	38 mm
Schaft-Ø d_1	30 mm
h_2	29 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme