



## Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319060 20
GTIN	4045197223937
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

#### Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

#### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

### Technische Beschreibung

h <sub>6</sub>	25 mm
----------------	-------

$h_5$	30 mm
$h_1$	16 mm
$b_2$	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
$l_1$	16 mm
Schaft- $\varnothing$ $d_1$	20 mm
$h_2$	22 mm
$l_2$	30 mm
$b_1$	55 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

---

## Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------