

Garant**eco-Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts, lang, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319071 40
GTIN	4045197584328
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Technische Beschreibung

b ₁	118 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h ₂	34 mm
h ₁	25 mm
l ₂	44 mm
h ₆	32,5 mm
b ₂	75,5 mm
h ₅	48 mm
l ₁	22 mm
Schaft-Ø d ₁	40 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme