

HOLEX**Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M6 – M20,
Gewindebohrer-Schaft-Ø: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	335430 6
GTIN	4045197152534
Artikelklasse	32H

Beschreibung**Ausführung:**

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für ausklinkbare Gewindeschneidfutter.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (R_m 600 – 800 N/mm²) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	6 mm
Schaft-Vierkant	4,9 mm
Gewindebohrer-Bereich	M6 – M20
Außen-Ø D	46 mm
Schaft-Ø d	31 mm

Anschlusslänge L	35 mm
Auskraglänge H	11 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz