



Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M14 – M33, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	335440 12
GTIN	4045197335692
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für ausklinkbare Gewindeschneidfutter.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (R_m 600 – 800 N/mm²) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	12 mm
Schaft-Vierkant	9 mm
Gewindebohrer-Bereich	M14 – M33
Außen-Ø D	68 mm
Schaft-Ø d	48 mm

Anschlusslänge L	55,5 mm
Auskraglänge H	14 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz