



Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M6 – M20, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	335430 7
GTIN	4045197152541
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für ausklinkbare Gewindeschneidfutter.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (R_m 600 – 800 N/mm²) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	7 mm
Schaft-Vierkant	5,5 mm
Gewindebohrer-Bereich	M6 – M20
Außen-Ø D	46 mm
Schaft-Ø d	31 mm

Anschlusslänge L	35 mm
Auskraglänge H	11 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz