

**Garant****Schrumpffutter 3°, schlank, HSK-E 50 A = 70, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308308 6
GTIN	4045197480385
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**
- **Schlanke Bauform (3°-Kontur).**

**Wuchtgüte 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.****Verwendung:**

- **Besonders im Werkzeug- und Formenbau.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.**

**Sonderzubehör:**

Kühlmitelrohr Nr. 309880. Steckschlüssel Nr. 309890. Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Außen-Ø D	17 mm
Aufnahme	HSK-E 50 A = 70
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1

Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	E
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 40000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

## Zubehör

Unterbauschränk	354290
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354235 6-9