



## Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M3 – M12, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 4,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	335420 4,5
GTIN	4045197152466
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

#### Verwendung:

Für ausklinkbare Gewindeschneidfutter.

#### Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

### Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	4,5 mm
Schaft-Vierkant	3,4 mm
Gewindebohrer-Bereich	M3 – M12
Außen-Ø D	30 mm
Schaft-Ø d	19 mm

Anschlusslänge L	21,5 mm
Auskraglänge H	7 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz