



## Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M14 – M33, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	335440 20
GTIN	4045197335937
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

#### Verwendung:

Für ausklinkbare Gewindeschneidfutter.

#### Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

### Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	20 mm
Schaft-Vierkant	16 mm
Gewindebohrer-Bereich	M14 – M33
Außen-Ø D	68 mm
Schaft-Ø d	48 mm

Anschlusslänge L	55,5 mm
Auskraglänge H	14 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz