



Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M3 – M12, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 9mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 335420 9 |
| GTIN | 4045197152503 |
| Artikelklasse | 32H |

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für ausklinkbare Gewindeschneidfutter.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (R_m 600 – 800 N/mm²) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|----------|
| Gewindebohrer-Schaft-Ø | 9 mm |
| Schaft-Vierkant | 7 mm |
| Gewindebohrer-Bereich | M3 – M12 |
| Außen-Ø D | 30 mm |
| Schaft-Ø d | 19 mm |

| | |
|------------------|------------------------|
| Anschlusslänge L | 21,5 mm |
| Auskraglänge H | 7 mm |
| Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |