



Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M3 – M12, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	335610 11
GTIN	4045197152701
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **mit** Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für Grundlochbohrungen.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	11 mm
Schaft-Vierkant	9 mm
Gewindebohrer-Bereich	M3 – M12
Außen-Ø D	32 mm
Schaft-Ø d	19 mm

Anschlusslänge L	21,5 mm
Auskraglänge H	25 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz