

Garant
**Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung, M3 – M12,
Gewindebohrer-Schaft-Ø: 8mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 335645 8 |
| GTIN | 4045197554048 |
| Artikelklasse | 31M |

Beschreibung
Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für Garant Verlängerungen Nr.338140 – 338142.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (R_m 600 – 800 N/mm²) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|--------------|
| Gewindebohrer-Schaft-Ø | 8 mm |
| Schaft-Vierkant | 6,2 mm |
| Gewindebohrer-Bereich | M3 – M12 |
| Außen-Ø D | 32 mm |
| Schaft-Ø d | 19 mm |
| Anschlusslänge L | 21,5 mm |
| Auskraglänge H | 70 mm |
| Ø e | 23 mm |
| Produktart | Verlängerung |

