



## Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M6 – M20, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	335430 16
GTIN	4045197152619
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

#### Verwendung:

Für ausklinkbare Gewindeschneidfutter.

#### Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

### Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	16 mm
Schaft-Vierkant	12 mm
Gewindebohrer-Bereich	M6 – M20
Außen-Ø D	46 mm
Schaft-Ø d	31 mm

Anschlusslänge L	35 mm
Auskraglänge H	11 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz