

HOLEX**Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M6 – M20,
Gewindebohrer-Schaft-Ø: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	335620 8
GTIN	4045197152732
Artikelklasse	32H

Beschreibung**Ausführung:**

Schnellwechsel-Einsätze **mit** Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für Grundlochbohrungen.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (R_m 600 – 800 N/mm²) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	8 mm
Schaft-Vierkant	6,2 mm
Gewindebohrer-Bereich	M6 – M20
Außen-Ø D	50 mm
Schaft-Ø d	31 mm

Anschlusslänge L	35 mm
Auskraglänge H	34 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz