



Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319100 30
GTIN	4045197191052
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstechen.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₁	70 mm
Farocode VDI-Schaft	VDI 30
b ₂	35 mm
Schaft-Ø d ₁	30 mm
l ₁	70 mm
h ₅	28 mm
Schaftbreite b ₃	17 mm

Datenblatt

h_1	20 mm
h_2	29 mm
h_6	38 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme