

HOLEX**Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M14 – M33,
Gewindebohrer-Schaft-Ø: 11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	335440 11
GTIN	4045197335685
Artikelklasse	32H

Beschreibung**Ausführung:**

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für ausklinkbare Gewindeschneidfutter.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (R_m 600 – 800 N/mm²) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Auskräglänge H: 14 mm

Schaft-Vierkant: 9 mm

Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	11 mm
Schaft-Vierkant	9 mm
Gewindebohrer-Bereich	M14 – M33
Außen-Ø D	68 mm

Schaft-Ø d	48 mm
Anschlusslänge L	55,5 mm
Auskraglänge H	14 mm
Produktart	Gewindeschneidfutter-Zubehör