



## Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M14 – M33, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 18mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	335640 18
GTIN	4045197336040
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **mit** Sicherheits-Rutschkupplung.

#### Verwendung:

Für Grundlochbohrungen.

#### Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

### Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	18 mm
Schaft-Vierkant	14,5 mm
Gewindebohrer-Bereich	M14 – M33
Außen-Ø D	72 mm
Schaft-Ø d	48 mm

Anschlusslänge L	55,5 mm
Auskraglänge H	45 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz