



## Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M3 – M12, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 11 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	335420 11
GTIN	4045197152527
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung. Passt auch für G 1/4.

#### Verwendung:

Für ausklinkbare Gewindeschneidfutter.

#### Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

### Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	11 mm
Schaft-Vierkant	9 mm
Gewindebohrer-Bereich	M3 – M12
Außen-Ø D	30 mm
Schaft-Ø d	19 mm

Anschlusslänge L	21,5 mm
Auskraglänge H	7 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz