

**HOLEX****Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319100 40
GTIN	4045197191069
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Zum Plan-Einstechen.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

Schaftbreite b<sub>3</sub>: 20,5 mm

h<sub>5</sub>: 32,5 mm

**Technische Beschreibung**

h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>1</sub>	85 mm

Schaftbreite $b_3$	20,5 mm
$b_2$	42,5 mm
$b_1$	85 mm
$h_2$	34 mm
Farocode VDI-Schaft	VDI 40
$h_5$	32,5 mm
Schaft-Ø $d_1$	40 mm
$h_1$	25 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

---

## Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10

319003 10