

**Garant****eco-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 20mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	319111 20
GTIN	4045197523730
Artikelklasse	31V

## Beschreibung

### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.**

### Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: C

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 52 mm

b<sub>2</sub>: 27 mm

Schaftbreite b<sub>3</sub>: 13 mm

h<sub>5</sub>: 25 mm

## Technische Beschreibung

$h_2$	22 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm
$l_1$	55 mm
$b_1$	52 mm
Schaft-Ø $d_1$	20 mm
$b_2$	27 mm
$h_6$	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Schaftbreite $b_3$	13 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme