

**Garant**
**Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung, M3 – M12,  
Gewindebohrer-Schaft-Ø: 10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	335645 10
GTIN	4045197554062
Artikelklasse	31M

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

**Verwendung:**

Für Garant Verlängerungen Nr.338140 – 338142.

**Hinweis:**

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

**Technische Beschreibung**

Gewindebohrer-Schaft-Ø	10 mm
Schaft-Vierkant	8 mm
Gewindebohrer-Bereich	M3 – M12
Außen-Ø D	32 mm
Schaft-Ø d	19 mm
Anschlusslänge L	21,5 mm
Auskraglänge H	70 mm
Ø e	23 mm
Produktart	Verlängerung

