

Garant
**Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung, M6 – M20,
Gewindebohrer-Schaft-Ø: 8mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	335647 8
GTIN	4045197554093
Artikelklasse	31M

Beschreibung
Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für Garant Verlängerungen Nr. 338140 – 8142.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (R_m 600 – 800 N/mm²) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	8 mm
Schaft-Vierkant	6,2 mm
Gewindebohrer-Bereich	M6 – M20
Außen-Ø D	50 mm
Schaft-Ø d	31 mm
Anschlusslänge L	35 mm
Auskraglänge H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Produktart	Verlängerung

