



## Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M6 – M20, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	335620 10
GTIN	4045197152756
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **mit** Sicherheits-Rutschkupplung.

#### Verwendung:

Für Grundlochbohrungen.

#### Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

### Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	10 mm
Schaft-Vierkant	8 mm
Gewindebohrer-Bereich	M6 – M20
Außen-Ø D	50 mm
Schaft-Ø d	31 mm

Anschlusslänge L	35 mm
Auskraglänge H	34 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz