

Garant**eco-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319161 20
GTIN	4045197523761
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Schaftbreite b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Technische Beschreibung

b ₂	27 mm
l ₁	55 mm
Schaft-Ø d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
h ₆	30 mm
h ₅	25 mm
Schaftbreite b ₃	13 mm
b ₁	52 mm
h ₁	16 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme