

Garant
eco-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 20mm


Bestelldaten

Bestellnummer	319101 20
GTIN	4045197523709
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Schaftbreite b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Technische Beschreibung

h_1	16 mm
h_5	25 mm
Schaftbreite b_3	13 mm
l_1	55 mm
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Schaft- \varnothing d_1	20 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
b_2	27 mm
h_2	22 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme