



Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M14 – M33, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	335640 22
GTIN	4045197336071
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **mit** Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für Grundlochbohrungen.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	22 mm
Schaft-Vierkant	18 mm
Gewindebohrer-Bereich	M14 – M33
Außen-Ø D	72 mm
Schaft-Ø d	48 mm

Anschlusslänge L	55,5 mm
Auskraglänge H	45 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz