



Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 20, Bohrung d₂ (H6): 16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319150 16
GTIN	4045197191076
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 20

Außen-Ø d₃: 36 mm

l_{1 -0,2}: 67 mm

l₂: 54 mm

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H6)	16 mm
l _{1 -0,2}	67 mm
l ₂	54 mm
Außen-Ø d ₃	36 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 20
d ₆	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme