

Garant**eco-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 25mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	319101 25
GTIN	4045197528605
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Schaftbreite b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Technische Beschreibung

h_6	30 mm
h_1	16 mm
h_5	25 mm
Schaft-Ø d_1	25 mm
Schaftbreite b_3	19 mm
l_1	55 mm
b_2	33 mm
b_1	58 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25
h_2	22 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme