

**Garant****eco-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319161 30
GTIN	4045197523778
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**GARANT eco** – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, **GARANT eco** – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und **GARANT eco** – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

**Verwendung:**

Zum Plan-Einstecken.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: C

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

Schaftbreite b<sub>3</sub>: 17 mm

h<sub>5</sub>: 28 mm

**Technische Beschreibung**

Schaftbreite $b_3$	17 mm
$h_1$	20 mm
$h_6$	38 mm
$h_5$	28 mm
Schaft- $\varnothing$ $d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
$b_1$	70 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme