

**Garant**
**Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung, M6 – M20,  
Gewindebohrer-Schaft-Ø: 10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	335647 10
GTIN	4045197554116
Artikelklasse	31M

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

**Verwendung:**

Für Garant Verlängerungen Nr. 338140 – 8142.

**Hinweis:**

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

**Technische Beschreibung**

Gewindebohrer-Schaft-Ø	10 mm
Schaft-Vierkant	8 mm
Gewindebohrer-Bereich	M6 – M20
Außen-Ø D	50 mm
Schaft-Ø d	31 mm
Anschlusslänge L	35 mm
Auskraglänge H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Produktart	Verlängerung

