

Garant
eco-Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links, Schaft-Ø d1: 30mm


Bestelldaten

Bestellnummer	319171 30
GTIN	4045197523808
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Schaftbreite b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Technische Beschreibung

b ₂	35 mm
b ₁	70 mm
Schaft-Ø d ₁	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
h ₅	28 mm
h ₁	20 mm
h ₆	38 mm
l ₁	70 mm
h ₂	29 mm
Schaftbreite b ₃	17 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme