



## Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M14 – M33, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 28mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	335640 28
GTIN	4045197336095
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **mit** Sicherheits-Rutschkupplung.

#### Verwendung:

Für Grundlochbohrungen.

#### Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

### Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	28 mm
Schaft-Vierkant	22 mm
Gewindebohrer-Bereich	M14 – M33
Außen-Ø D	72 mm
Schaft-Ø d	48 mm

Anschlusslänge L	55,5 mm
Auskraglänge H	45 mm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz