

**Garant****eco-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 40mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	319101 40
GTIN	4045197523723
Artikelklasse	31V

## Beschreibung

### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.**

### Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

Schaftbreite b<sub>3</sub>: 20,5 mm

h<sub>5</sub>: 32,5 mm

## Technische Beschreibung

Schaft-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
Schaftbreite b <sub>3</sub>	20,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme