

Garant**eco-Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links, Schaft-Ø d1: 40mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	319171 40
GTIN	4045197523815
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Schaftbreite b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Technische Beschreibung

b_2	42,5 mm
Schaftbreite b_3	20,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h_2	34 mm
h_1	25 mm
h_6	48 mm
h_5	32,5 mm
l_1	85 mm
b_1	85 mm
Schaft-Ø d_1	40 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme