

Garant
eco-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 50mm


Bestelldaten

Bestellnummer	319161 50
GTIN	4045197578808
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, **GARANT eco** – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und **GARANT eco** – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Schaftbreite b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
h ₁	25 mm
h ₆	60 mm
Schaftbreite b ₃	26 mm
h ₂	34 mm
h ₅	50 mm
l ₁	100 mm
b ₂	50 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme