

VDI-Kühlmittelrohr V2A, Typ: 6X100



Bestelldaten

Bestellnummer	319118 6X100
GTIN	4045197313935
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Ausführung:

Material V2A (nicht rostend).

Verwendung:

In VDI-Aufnahmen in Kugelspritzdüsen mit metrischem Gewinde.

Gewindegröße: M6

Gesamtlänge: 100 mm

Farbcode VDI-Schaft: VDI 40

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	100 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Gewindegröße	M6
Innenkühlung	ja
Produktart	Kühlmittelrohr