

**Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319160 16
GTIN	4045197373755
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Schaftbreite b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Technische Beschreibung

b ₁	43 mm
h ₂	17 mm

l_1	44 mm
Schaftbreite b_3	13 mm
b_2	24 mm
h_5	20 mm
Schaft-Ø d_1	16 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
h_6	22 mm
h_1	12 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme