

Garant
eco-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 50mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319101 50
GTIN	4045197578785
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Schaftbreite b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Schaft-Ø d_1	50 mm
h_6	60 mm
h_1	25 mm
b_2	50 mm
h_5	50 mm
h_2	34 mm
Schaftbreite b_3	26 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme