



Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links, Schaft-Ø d1: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319170 16
GTIN	4045197373809
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Schaftbreite b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Technische Beschreibung

h ₂	17 mm
h ₁	12 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
b_1	43 mm
Schaft-Ø d_1	16 mm
h_6	22 mm
l_1	44 mm
h_5	20 mm
b_2	24 mm
Schaftbreite b_3	13 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme