

 kurtz ersa

Universal-LötKolben, Heizleistung: 30W



Bestelldaten

Bestellnummer	082100 30
GTIN	4003008047004
Artikelklasse	04C

Beschreibung

Ausführung:

Langlebige Industrie-LötKolben mit **Ersadur-Dauerlötspitzen** (30-fache Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Kupferlötspitzen). **Aufheizzeit 3 Min.** (Gr. 300 ca. 5 Min.). Zuleitung 1,5 m Gummikabel (PVC bei Gr. 30). **Mit Ablageständer** (nicht Gr. 30). Bewährter Ersa-LötKolben mit aufsteckbarer Ablagescheibe.

Technische Beschreibung

Gewicht ohne Zuleitung	80 g
Heizleistung	30 W
Lötspitzenbreite	3,1 mm
geeignet für Cu-Querschnitte bis	2,5 mm ²
Lötspitzentemperatur nach 3 Minuten	380 °C
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	LötKolben

Zubehör

Lötspitze Herstellerbezeichnung 32KD	082400 32KD
Entlötpumpe PDD03, Kunststoff, antistatisch	082355
	082365 1

Bleifreier Löt draht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Löt draht-
Ø 1 mm

Bleifreier Löt draht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Löt draht-
Ø 1,5 mm

082365 1,5