



Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319160 20
GTIN	4045197373762
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Schaftbreite b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Technische Beschreibung

b ₂	27 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20

Schaftbreite b_3	13 mm
h_5	25 mm
h_2	22 mm
Schaft-Ø d_1	20 mm
l_1	55 mm
h_1	16 mm
b_1	52 mm
h_6	30 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme