



Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319110 16
GTIN	4045197373731
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Schaftbreite b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Technische Beschreibung

b ₂	24 mm
h ₆	22 mm
h ₅	20 mm

h_1	12 mm
b_1	43 mm
l_1	44 mm
Schaftbreite b_3	13 mm
Schaft-Ø d_1	16 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
h_2	17 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------