

Garant
eco-VDI-Doppelaufnahme axial, Schaft-Ø d1: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319191 25
GTIN	4045197641816
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Igeltext:
Vorteile mit GARANT eco:

Flacher Spiralspan für hervorragende Spanabfuhr, statt langen und wirren Wendelspan
Kaum Verschleißspuren nach dem Testlauf.

Rautiefenmessung zeigt glatte Oberflächen.

Verwendung:

Durch doppelte Verzahnung für normalen Einsatz oder für Überkopf-Einsatz ausgelegt.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaftbreite b_3	19 mm
b_2	33 mm
b_1	66 mm

h_2	22 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Schaft- \varnothing d_1	25 mm
h_6	46 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
l_1	70 mm
Produktart	VDI-Mehrfachaufnahme