

**Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links, Schaft-Ø d1: 20mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319170 20 |
| GTIN | 4045197373816 |
| Artikelklasse | 32V |

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Schaftbreite b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-------|
| h ₂ | 22 mm |
| b ₂ | 27 mm |

| | |
|---------------------|----------------------|
| l_1 | 55 mm |
| b_1 | 52 mm |
| h_1 | 16 mm |
| Schaft-Ø d_1 | 20 mm |
| h_5 | 25 mm |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 |
| Schaftbreite b_3 | 13 mm |
| h_6 | 30 mm |
| Form | C |
| Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |