



## Kompakt-Winkelschleifer, Typ: 722174



### Bestelldaten

Bestellnummer	077111 722174
GTIN	4014586875125
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.**

- **Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.**
- **Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).**
- **Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.**

#### Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Herstellerbezeichnung: WSG 8-125

Leistungsaufnahme: 800 W

maximale Drehzahl: 11.000 min<sup>-1</sup>

maximaler Scheiben-Ø: 125 mm

maximale Trenntiefe: 33 mm

Gewicht: 2 kg

### Technische Beschreibung

Besonderheit	kurze Bauform
--------------	---------------

maximale Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2 kg
Leistungsaufnahme	800 W
maximale Vibration nach EN	5 m/s <sup>2</sup>
maximale Drehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Wiederanlaufsperr	ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Totmannschaltung	nein
Herstellerbezeichnung	WSG 8-125
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer