

Garant
**Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung, M3 – M12,
Gewindebohrer-Schaft-Ø: 6mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	335645 6
GTIN	4045197554024
Artikelklasse	31M

Beschreibung
Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für Garant Verlängerungen Nr.338140 – 338142.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (R_m 600 – 800 N/mm²) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Technische Beschreibung

Gewindebohrer-Schaft-Ø	6 mm
Schaft-Vierkant	4,9 mm
Gewindebohrer-Bereich	M3 – M12
Außen-Ø D	32 mm
Schaft-Ø d	19 mm
Anschlusslänge L	21,5 mm
Auskraglänge H	70 mm
Ø e	23 mm
Produktart	Verlängerung

