



## Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319110 20
GTIN	4045197223968
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

#### Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

#### Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 52 mm

b<sub>2</sub>: 27 mm

Schaftbreite b<sub>3</sub>: 13 mm

h<sub>5</sub>: 25 mm

### Technische Beschreibung

b <sub>1</sub>	52 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>2</sub>	22 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
$b_2$	27 mm
$h_5$	25 mm
Schaftbreite $b_3$	13 mm
$l_1$	55 mm
$h_6$	30 mm
Schaft-Ø $d_1$	20 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

---

## Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------