

Garant**eco-VDI-Doppelaufnahme axial, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319191 30
GTIN	4045197579317
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Igeltext:**Vorteile mit GARANT eco:**

Flacher Spiralspan für hervorragende Spanabfuhr, statt langen und wirren Wendelspan
Kaum Verschleißspuren nach dem Testlauf.

Rautiefenmessung zeigt glatte Oberflächen.

Verwendung:

Durch doppelte Verzahnung für normalen Einsatz oder für Überkopf-Einsatz ausgelegt.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaftbreite b_3	37 mm
h_1	20 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

h_5	33 mm
l_1	70 mm
b_2	55 mm
h_6	38 mm
Schaft-Ø d_1	30 mm
b_1	110 mm
h_2	29 mm
Produktart	VDI-Mehrfachaufnahme