



Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319100 20
GTIN	4045197191045
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Schaftbreite b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Technische Beschreibung

h_2	22 mm
Schaftbreite b_3	13 mm

h ₁	16 mm
h ₅	25 mm
b ₂	27 mm
Schaft-Ø d ₁	20 mm
l ₁	55 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
h ₆	30 mm
b ₁	52 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------