



Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319110 30
GTIN	4045197223975
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Schaftbreite b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
l ₁	70 mm

b ₁	70 mm
h ₁	20 mm
h ₆	38 mm
h ₅	28 mm
b ₂	35 mm
h ₂	29 mm
Schaftbreite b ₃	17 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------